



Optimal butiksflexibilitet och prestanda

StyliD Evo

Butiker gör oftare mindre uppdateringar i butiken istället för fullständiga ombyggnader var åttonde till tionde år. Samtidigt måste de behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Dessutom behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. StyleiD är den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den levererar ljus av hög kvalitet och ger ett enastående ljusutbyte. Dessutom kan optiken bytas utan verktyg. För att förlänga livslängden i butiken ytterligare gör OptiShield-optikhuset att produkten förblir fläckfri och ren. StyleiD ger kontinuitet i butiksmiljön och omfattar ett stort utbud av belysningstillämpningar, från lägre ljusnivåer i servicebutiksformat till installationer för höga takhöjder där mycket starka ljusflöden krävs.

Fördelar

- Locka till dig kunder med en glänsande butik och överlägsen komfort för ögonen
- Enkel att flytta och uppgradera för återkommande butiksuppdateringar
- Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen
- Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer

Funktioner

- Byte och uppgradering av reflektorer utan verktyg
- OptiShields optikhus är tätat mot insekter och partiklar
- Filterglas och bländskydd finns som tillbehör
- Upp till 6 000 lm uteffekt för installation på höga höjder
- Oval stråle med hög intensitet möjliggör ökat armaturavstånd för belysning av kassor, skyltar eller reklambanners

Användning

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor

Varning och Säkerhet

- Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används
- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions





StyliD Evo Compact ST770B white,
semi recessed



StyliD Evo Compact HR

Måttskiss



Produktinformation



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Nej

Styrenheter och dimring

Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
-------------------	-----------------

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	114 lm/W	2 700 lm
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2 800 lm
910505102316	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3 900 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	30 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nej
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Svart


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102315



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102315



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101218

