



Perakende esnekliđi ve performansında en üstün üründür

Perakendeciler, StyliD Evo ile bir dizi esnek ve geleceđe hazır projektörde, PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesinin ve pazar lideri enerji verimliliđinin keyfini çıkarabilir. StyliD Evo projektörlerin alet gerektirmeyen hızlı ve kolay optik yükseltmelerle yeniden yapılandırılması kolaydır. Ayrıca, StyliD Evo projektör ray üzerinde veya Maxos fusion omurgasında kolayca yeniden konumlandırılabilidiğinden mağaza düzenlerinde sık sık yapılan deđişiklikleri de destekler. Çeşitli marketlerdeki düşük ışık seviyelerinden oldukça yüksek ışık çıkışının gerekli olduđu ortamlardaki yüksek tavan kurulumlarına kadar geniş bir aydınlatma uygulaması yelpazesi sunan StyliD, tüm perakende konseptleri için süreklilik sunar. StyliD Evo, 3C veya DALI rayına (ST770T, ST780T), Maxos fusion'a (ST770S, ST780S, ST770X) veya yarı gömülü modellerle (ST770B) tavana monte edilebilir. PerfectAccent reflektörlere sahip tüm StyliD Evo projektörler, döngüsel aydınlatma ürünü olarak onaylanmıştır, kablolu ve kablosuz dahil olmak üzere çoklu sistem entegrasyonu ve dim etme seçenekleri sunar. Gıdaların daha uzun raf ömrü ve görsel olarak daha iyi temsiliyle gıda israfının azaltılmasını ve satışların arttırılmasını sağlayan taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

[BENEFITS]

- Daha fazla ısıltı ve üstün görüş konforuyla alışveriş yapanları mağazanıza çekin
- Mağazada sık sık değişiklik yapmak için yeniden konumlandırılması ve yükseltilmesi kolaydır
- Karbon ayak izini azaltmak ve enerji kullanımından tasarruf etmek için sınıfının en iyisi verimlilik
- PerfectAccent yüksek verimli reflektörlerle döngüsel aydınlatma olarak onaylanmıştır

[APPLICATIONS]

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Büyük Perakende çeşitleri

[FEATURES]

- Alet gerektirmeyen kolay optik değiştirme veya yükseltmeleri
- Yüksek verimliliğe sahip PerfectAccent reflektörlerle birlikte sunulur

[VERSIONS]

- İsteğe bağlı ön cam (tozlu ortamlarda tavsiye edilir)
- Yüksekçe kurulumlar için 6000 lm değerine kadar çıkış özelliği
- Taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri ve LED çeşitleri mevcuttur
- Kablolu (DALI) ve kablosuz bağlantı seçenekleri
- Yüksek yoğunluklu oval ışın, taze gıda reyonlarını veya tabelaları aydınlatırken armatür aralıklarında daha fazla mesafe sağlar
- Tüm fotometrik veriler isteğe bağlı ön cam olmadan hesaplanır. Ön cam kullanılırken ışık akısı %3,5 oranında azaltılmalıdır
- Optik temizliği yalnızca basınçlı havayla yapılmalıdır. LED'e veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyesinin yüksek olduğu alanlar için isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü ön cam (kuru) mikrofiber bezle temizlenebilir.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir




StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770B
black, semi recessed

[DIMENSIONALDRAWING]



ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH

[PRODUCTDETAILS]



StyliD Evo ST770B semi
recessed installation rim

Genel Bilgiler

Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağının ışın açısı	120 °

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Yerleşik kontrol	Görünür ışık iletişimi
------------------	------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2] standart]
Optik kapak tipi	-

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titretilme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1 %
--------------------------------	-----

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	ST770B [StyliD Evo Semi Recessed]
------------------	-----------------------------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Optik sistem türü
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Oval yatay ışın
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Oval yatay ışın
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Orta genişlikte ışın
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Dar ışın
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Çok geniş ışın
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Orta genişlikte ışın
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Orta genişlikte ışın
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Orta genişlikte ışın
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Geniş ışın
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Orta genişlikte ışın
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Oval yatay ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	19,6 W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	31 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11,8 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19,8 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	20,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20,5 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Hayır	-

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Hayır	-
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Hayır	Yok
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Hayır	Yok
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Hayır	Yok
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Hayır	Yok
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Hayır	Yok
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Hayır	Yok
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Evet	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Evet	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Evet	1%


Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Beyaz
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Beyaz
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Beyaz
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Beyaz
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Siyah
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Siyah
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Siyah

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3


[POLARNORMALDIAGRAMS]



ST770TI - 910500465998

ST770TI - 910505101213


ST770TI - 910505101207



ST770TI - 910505101208

ST770TI - 910505101214


ST770TI - 910505101219




ST770TI - 910505101211

ST770TI - 910505101210

ST770TI - 910505101218



ST770TI - 910505101209



ST770TI - 910505100014