



Zapłonniki Green

Zapłonnik do świetlówek liniowych

Korzyści

- Najwyższa jakość zapewnia bezawaryjne działanie
- Niskie koszty utrzymania dzięki rzadkiej wymianie
- Jako jedyny na rynku nie zawiera ołowiu oraz substancji radioaktywnych
- Specjalny system zabezpieczeń zapewniający maksymalną ochronę pod koniec okresu eksploatacji świetlówki
- Kształt zapłonnika zaprojektowany dla łatwiejszej instalacji i wymiany co pozwala na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów
- Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki nietłwopalnym komponentom
- Odporne na promieniowanie UV pokrycie chroni plastikową osłonę przed uszkodzeniem

Cechy

- Najwyższa niezawodność z gwarancją na 10 000 bezpiecznych włączeń i wyłączeń
- Pewny, bezpieczny i szybki zapłon świetlówki na systemach L lub LC, w zgodzie z normą IEC 60155
- Zapewnia kontrolowane wstępne podgrzanie elektrod w świetlówkach oraz odpowiednie napięcie zapłonu co podwyższa trwałość świetlówek o 25%

Zastosowanie

- W systemach oświetleniowych pracujących na osprzęcie konwencjonalnym, wykorzystujących świetlówki TL-D(T8), TL (T12) oraz PL-L
- Zapłonniki S2 są odpowiednie do świetlówek:
 - 110/130V, 4-22W do zastosowań pojedynczych
 - 220/240V, 4-22W do zastosowań podwójnych
 - 220/240V, 4-22W do zastosowań pojedynczych
 - 220/240V, 18W do zastosowań pojedynczych
- Zapłonniki S10 są odpowiednie do świetlówek:
 - 220/240V, 4-65W do zastosowań pojedynczych
 - 220/240V, 13W do zastosowań pojedynczych (S10 obligatoryjnie)
- Wymiana zapłonnika zalecana przy każdorazowej wymianie świetlówek na nowe


Zapłonniki Green

Wersje



LPPR STARTER 0001

Rysunki techniczne



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

