



Energibesparende elegance med forbedret lumenydelse og alsidigt design

Lanterne-LED

Dæmpbare Philips LED-lanterner giver dekorativ energibesparende stemning med en elegant effekt af glødebelysning. Fås med bøjet, stump eller flammeformet spids, og det unikke design sender lys i alle retninger, så belysningsdesignere får et alternativ med lang levetid til standardglødebelysningskilder.

Fordele

- En egenskab som lang levetid reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på grund af den mindre hyppige udskiftning af lyskilder
- Installeret i eksisterende kandelaber- og medium-base-armaturer
- Ingen falmende indvirkning på indretningens farver
- Indeholder ikke kviksølv
- Udsender praktisk talt ikke UV/IR-stråling
- 3-årig eller 5-årig begrænset garanti afhængigt af antal driftstimer

Lanterne-LED

Funktioner

- Fås i en dæmpbar* og en ikke-dæmpbar version
- Karakteristisk design fås med bøjet, stumpet og flammeformet spids
- 25.000 timers gennemsnitlig levetid⁺til 3,5 W Philips LED-lanterne
- ^{*} Kan dæmpes, når der bruges forkantsdæmpere (se mere om forkantsdæmpere på Philips' hjemmeside: www.philips.com/ledtechguide.)
- ⁺Gennemsnitlig levetid baseret på tekniske test og sandsynlighedsanalyse.

Anvendelsesområder

- Ideel til væglysekroner, lysekroner og dekorativ belysning i detailhandlen, på kontorer og hotel- og restaurantområder.

Versions





LEDcandle 25W E14 T25 Frosted
827 16D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Målskitse



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Lanterne-LED

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T25
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysstrøm
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	160 °	250 lm
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	240 °	150 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	3,2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	1,7 W	15 W


Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	55 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	4 kWh
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2 kWh



Lanterne-LED

