



Accent Indbygget D65 – For at fremhæve det, der virkelig betyder noget

Accent Indbygget D65 er en yderst energieffektiv downlight, der fås i både faste og justerbare versioner. Den tilbyder en bred vifte af spredningsvinkler og farvetemperaturer og fås med forskellige indbygningsmål, hvilket gør den yderst alsidig og dermed passer perfekt til renoveringsprojekter. Spotlampen fås i et udvalg af forskellige farver til armaturhuset og ringen, der kan kombineres og matches, så den er velegnet til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Recessed D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicebar og genbrugelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet
- Perfectfit – Forskellige udskæringsstørrelser

Applications

- Modebutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Kontorer

Funktioner

- Fås i fast og justerbar version
- Stort udvalg af farver til armaturhuset
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem
- Effektivitet på op til 144 lm/w


- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 700–2000 lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning/WIA (trådløs Interact-dæmpning)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta

Versions

Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90



Målskitse



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.711 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	122 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40–80 grader

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	14 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	–
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2