



Accent Empotrado D65 – Para destacar lo que realmente importa

El Accent Empotrado D65 es una luz descendente de alta eficiencia energética disponible tanto en variaciones fijas como ajustables. Proporciona una amplia gama de ángulos de haz y temperaturas de color, lo que lo hace muy versátil, y viene con diferentes tamaños de recorte, lo que lo hace perfectamente apto para proyectos de renovación. El foco también ofrece una variedad de colores de carcasa y anillos que se pueden mezclar y combinar, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de tiendas de moda, hotelería y residenciales. El Accent Empotrado D65 forma parte de la familia Accent D65 y cuenta con una carcasa impresa en 3D hecha de al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares y un disipador de calor con 85 % de aluminio reciclado. Su diseño circular permite actualizarlo, reutilizarlo, mantenerlo y reciclarlo, lo que lo convierte en una solución de iluminación sostenible.

Beneficios

- Diseño circular
- Satisface todas las necesidades de iluminación de acento
- Tecnología de iluminación consistente y la mejor de su clase

- Impreso en 3D de forma sostenible
- Perfectfit – Diferentes tamaños de recorte

Applications

- Tiendas de venta de ropa
- Tiendas minoristas

- Hotelería
- Oficinas

Características

- Disponible en versión fija y ajustable
- Amplia paleta de colores de carcasa
- Varias combinaciones de luces para elegir: 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color


- Amplia gama de ángulos de haz para elegir
- Eficacia hasta 144 lm/w
- Opción para CRI80 o CRI90
- Lúmenes: 700 – 2000 lúmenes
- Diferentes opciones de controlador: sin regulación de intensidad/DIA (regulación Dali Interact)/WIA (regulación Interact inalámbrico)
- Mantenimiento del lumen (EN-IEC 62722-2-1) a la mediana de vida útil: 100,000hrs* a L80 @ 25°C Ta

Versions



Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90

Plano de dimensiones



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Información general

Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	1.711 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	122 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>90
Tipo óptico	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 Hz
Consumo de energía	14 W
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.422, 0.386) SDCM <2