



Accent Recessed D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Accent Recessed D65 är en mycket energieffektiv downlight som finns i både fasta och justerbara varianter. Den ger ett brett utbud av spridningsvinklar och färgtemperaturer, vilket gör den mycket mångsidig och levereras med olika utskärningsstorlekar, vilket gör den perfekt lämpad för renoveringsprojekt. Spotlighten finns dessutom i en mängd olika armaturhus- och ringfärger som kan blandas och matchas, vilket gör att den lämpar sig väl för klädbutiker, hotell, restauranger och bostadsmiljöer. Accent Recessed D65 ingår i Accent D65-familjen och har en 3D-printad armatur tillverkad av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning.

Fördelar

- Cirkulär design
- Uppfyller alla accentbelysningsbehov
- Konsekvent och förstklassig belysningsteknik
- Hållbart 3D-printat
- Perfectfit – olika utskärningsstorlekar

Applications

- Klädbutik
- Handel
- Hotell och restaurang
- Kontor

Funktioner

- Finns i fast och justerbart utförande
- Brett urval av armaturhusfärger
- Olika ljusrecept att välja mellan – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Brett utbud av spridningsvinklar att välja mellan
- Effektivitet upp till 144 lm/w


- Alternativ för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 700 – 2000 Lumen
- Olika driveralternativ – ingen dimning/DIA-dimning (Dali Interact Dimming)/WIA-dimning (Wireless Interact Dimming)
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd: 100 000 timmar* till L80 @ 25 °C Ta

Versions

Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90



Måttskiss



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 711 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	122 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Optiktyp	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	14 W
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2