



Signify myCreation Accent Track D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Accent Track D65 är en hållbar belysningsprojektor med en elegant och diskret design med en diameter på 65 mm. Denna mångsidiga belysningslösning är mycket energieffektiv och erbjuder olika färg- och texturalternativ, vilket gör den till ett optimalt val för klädbutiker, hotell, restauranger och bostäder. Det 3D-tryckta höljet är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Tack vare sin cirkulära design är armaturen uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en banbrytande produkt inom belysningsdesign

Fördelar

- Cirkulär design
- Uppfyller alla accentbelysningsbehov
- Konsekvent och förstklassig belysningsteknik
- Hållbart 3D-printat

Applications

- Klädbutik
- Handel
- Hotell och restaurang
- Kontor

Funktioner

- Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran
- Olika ljusrecept att välja mellan – 3000K, 4000K, Premium White
- Brett utbud av spridningsvinklar att välja mellan
- Alternativ för kollimatoroptik för exakt ljusfördelning


- Effektivitet upp till 143 lm/w
- Alternativ för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1200 – 2700 Lumen
- Olika driveralternativ – ingen dimning/DIA-dimning (Dali Interact Dimming)/WIA-dimning (Wireless Interact Dimming)
- Livslängd: 100 000 timmar* till L80 @ 25 °C Ta

Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

Måttskiss



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 681 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	121 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Optiktyp	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	13,9 W
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Satin Sage
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.374, 0.364) SDCM <2

Produktdata

Produktfamiljskod	TCAT65 [TCAT65]
-------------------	-----------------

Polar normal diagrams



TCAT65I - 910505104888