



Accent Track D90 – Klasické a ekologické akcentové světlo

Klasické a ekologické akcentové světlo s přizpůsobitelným provedením, Accent Track D90 o průměru 90 mm, je navrženo tak, aby vylepšilo vaše maloobchodní prostory. Toto energeticky úsporné světlo s integrovaným pantem a všestrannými funkcemi nabízí vynikající výkon. S doplňky proti oslnění, jako jsou voština, clona a kryt proti oslnění, můžete dosáhnout dokonalého vizuálního pohodlí. Vyberte si z široké škály světelných receptur, úhlů paprsku, možností ovladačů a textur. K dispozici v 8 barevných variantách pro kryt a přední kroužek, takže se bez problémů hodí do jakéhokoli prostředí. Svítidlo obsahuje vytištěné díly vyrobené z nejméně 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený nejméně z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je nejen stylové, ale také ekologické. Díky vysokému měrnému výkonu je toto svítidlo ideální pro použití v maloobchodě, jako jsou prodejny potravin, autosalony a obchody s elektronikou. Osvětlete svůj prostor a zároveň snižte náklady na energii a emise CO₂ s Accent Track D90.

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku
- Ultra efektivní

Applications

- Maloobchod
- Supermarkety
- Maloobchody s módou
- Kanceláře

Vlastnosti

- Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku
- 2 různé délky
- Na výběr jsou různá světelná schémata pro obchody – 2700 K – 4000 K, Premium White, Premium Color, schéma pro potraviny a maso

Versions




Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Široký výběr úhlů záření
- Možnost pro CRI80, CRI90
- Světelný tok: 2000–4900 lumenů
- Různé možnosti ovladačů – nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / DIA-VLC (DALI s navigací uvnitř budov Interact) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Doplnky s oslněním – voštinovým. Clona, kryt proti oslnění
- Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* až L80 při 25 °C Ta

Rozměrové výkresy

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
			NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
	49S	PW930		162
DIA	All			251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano

Světelně technické

Světelný tok	2 800 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	133 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Typ optiky	Vyzařovací úhel 24°

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba energie	21 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá, RAL 9003
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]


Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams



TCAT90I - 910771148203