



Accent Semi-indbygget D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget

Accent Semi-indbygget D65 er den perfekte belysningsløsning for dig, der leder efter energieffektiv, alsidig og bæredygtig belysning. Denne innovative projektor er designet med den nyeste LED-teknologi og leverer uovertruffen lysstyrke og klarhed, hvilket gør den til det perfekte valg til en bred vifte af anvendelser, herunder modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boliger. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer giver Accent Semi-indbygget D65 en enestående fleksibilitet. Den har også forskellige udskæringsstørrelser, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter. Det slanke og moderne design integreres problemfrit i ethvert miljø, mens den robuste konstruktion sikrer langtidsholdbar ydeevne. Accent Semi-indbygget D65 er en yderst bæredygtig belysningsløsning, der er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og har en køleplade lavet af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genbrugelig, servicevenlig og genanvendelig, hvilket sikrer, at den holder i mange år fremover. Opgrader din belysningsløsning i dag med Accent Semi-Recessed D65 og oplev den forskel, som overlegen kvalitet, alsidighed og bæredygtighed kan gøre.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet
- Perfectfit – Forskellige udskæringsstørrelser
- Rent loft – Projektører uden skinner


Applications

- Modebutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Kontorer


Funktioner

- Delvist indbygget loftmontering – Fås i 6 loftudskæringsstørrelser
- Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring

Versions



Målskitse



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

- 5 teksturmuligheder til projektøren
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem
- Muligheder for optik – kollimator / reflektor
- Effektivitet på op til 138 lm/w
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1200-2700 lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning/WIA (trådløs Interact-dæmpning))
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	2.045 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	97 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Strålevinkel 24°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	21,2 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]


Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams



TCATSRI - 910505104574