



Akcent półpuszczany D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Oprawa Accent Semi-Recessed D65 to idealne rozwiązanie oświetleniowe dla każdego, kto poszukuje energooszczędnego, wszechstronnego i ekologicznego oświetlenia. Zaprojektowany w oparciu o najnowszą technologię LED, ten innowacyjny projektor zapewnia niezrównaną jasność i klarowność, dzięki czemu jest idealnym wyborem do szerokiej gamy zastosowań, w tym w handlu odzieżą, hotelarstwie i przestrzeniach mieszkalnych. Oprawa Accent Semi-Recessed D65 oferuje niezrównaną wszechstronność dzięki możliwości wyboru różnych kątów wiązki światła i temperatur barwowych. Posiada także różne rozmiary wycięć, co czyni go idealnym rozwiązaniem przy projektach renowacyjnych. Jego elegancki i nowoczesny design doskonale integruje się z każdym otoczeniem, a trwała konstrukcja gwarantuje długotrwałą wydajność. Accent Semi-Recessed D65 to wysoce zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe, z obudową wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych oraz radiatorom z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, zapewniając wieloletnią trwałość. Czas na modernizację oświetlenia z Accent Semi-Recessed D65 i różnicę, jaką tworzą jakość, wszechstronność i zrównoważony charakter.

Korzyści

- Okrągła konstrukcja
- Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego
- Spójna i najlepsza w swojej klasie technologia oświetleniowa
- Zrównoważona produkcja w technologii druku 3D
- PerfectFit – różne rozmiary otworów montażowych
- Czysty sufit – Projektory bez szyn

Applications

- Salony mody
- Sklepy
- Hotele
- Biura

Cechy

- Montaż sufitowy częściowo wpuszczany – dostępny w 6 rozmiarach wycięć sufitowych
- Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego


Wersje



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

- 5 opcji tekstur dla projektora
- Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcje optyki – soczewka / reflektor
- Skuteczność do 138 lm/w
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Strumień świetlny: 1200 lm – 2700 lm
- Różne opcje zasilaczy – bez ściemniania / DIA (ściemnianie DALI Interact) / WIA (ściemnianie Interact bezprzewodowe)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy medianie trwałości: 100 000 godz.* do L80 przy 25°C Ta

Rysunki techniczne



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	2 045 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	97 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 24°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Zużycie energii	21,2 W
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]


Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams



TCATSRI - 910505104574