



Accent Semi infälld D65 – För att lyfta fram det som verkligen betyder något

Accent Semi-Recessed D65 är den perfekta belysningslösningen för alla som söker energieffektiv, mångsidig och hållbar belysning. Denna innovativa projektor är designad med den senaste LED-tekniken och ger oöverträffad ljusstyrka och klarhet, vilket gör den till det perfekta valet för en mängd olika tillämpningar, inklusive butiker, hotell, restauranger och bostäder. Med en mängd olika spridningsvinklar och färgtemperaturer att välja mellan ger Accent Semi-infälld D65 oöverträffad mångsidighet. Den har också olika utskärningsstorlekar, vilket gör den idealisk för renoveringsprojekt. Dess eleganta och moderna design integreras sömlöst i alla miljöer, medan dess hållbara konstruktion garanterar långvarig prestanda. Accent Semi-Recessed D65 är en mycket hållbar belysningslösning som är tillverkad av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket innebär att den kommer att hålla i många år framöver. Uppgradera din belysningslösning idag med Accent Semi-Recessed D65 och upplev skillnaden som överlägsen kvalitet, mångsidighet och hållbarhet kan göra.

Fördelar

- Cirkulär design
- Uppfyller alla accentbelysningsbehov
- Konsekvent och förstklassig belysningsteknik
- Hållbart 3D-printat
- Perfectfit – olika utskärningsstorlekar
- Rent tak – projektorer utan skenor


Applications

- Klädbutik
- Handel
- Hotell och restaurang
- Kontor

Funktioner

- Semi infälld takmontering – Finns i 6 takutskärningsstorlekar
- Brett urval av armaturhus- och frontringfärger


Versions



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

- 5 texturalalternativ för projektorn
- Olika ljusrecept att välja mellan – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Brett utbud av spridningsvinklar att välja mellan
- Alternativ för optik – kollimator / reflektor
- Effektivitet upp till 138 lm/w
- Alternativ för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1200 – 2700 Lumen
- Olika driveralternativ – ingen dimning/DIA-dimning (Dali Interact Dimming)/WIA-dimning (Wireless Interact Dimming)
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd: 100 000 timmar* till L80 @ 25 °C Ta

Måttskiss



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 045 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	97 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Optiktyp	Spridningsvinkel 24°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	21,2 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]


Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams



TCATSRI - 910505104574