



## Accent Wall D65 – Pro zvýraznění toho, na čem skutečně záleží

Nástěnné svítidlo Accent Wall D65 je vysoce energeticky úsporné nástěnné svítidlo dostupné ve dvou variantách: svícení nahoru/dolů nebo pouze dolů. Nástěnné svítidlo nabízí různé barvy a textury krytu, které lze kombinovat tak, aby ladily s vašimi prodejními prostory, pohostinstvím i obytnými interiéry. Svítidlo Accent Wall D65 je součástí rodiny Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % zrecyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, opravovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Accent D65 se také mohou bezproblémově připojit k chytrým systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.

### Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku

### Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

## Vlastnosti

- Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání
- Montáž na stěnu s integrovaným ovladačem
- Možnost svícení nahoru/dolů NEBO pouze dolů
- Na výběr jsou různá světelná spektra – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široký výběr úhlů vyzařování


- Měrný výkon dosahuje hodnoty až 130 lm/W.
- Volba CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 800–2400 lumen
- Různé možnosti ovladačů – nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin\* na L80 při 25 °C Ta

## Versions



Accent Wall D65-  
TC65L2-8S-PW930-PSU-  
HMB-FG-T102-BZ410

## Rozměrové výkresy



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

## Obecné informace

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Počet předřadňkových jednotek | 1 jednotka |
| Včetně předřadníku            | Ano        |

## Světelné technické

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Světelný tok                            | 1 599 lm                                                                |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K                                                                  |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)              | 118 lm/W                                                                |
| Index podání barev (CRI)                | >90                                                                     |
| Typ optiky                              | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů |

## Provozní a elektrické

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vstupní napětí             | 220 až 240 V         |
| Frekvence sítě             | 50 Hz                |
| Spotřeba energie           | 13,6 W               |
| Vhodné pro náhodné spínání | Ano                  |
| Třída ochrany IEC          | Bezpečnostní třída I |

## Řízení a stmívání

|             |    |
|-------------|----|
| Stmívatelné | Ne |
|-------------|----|

## Mechanické a materiály

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Barva těla                            | Bronzová                            |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02 [0,2 J standardní]             |

## Certifikace a použití

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Test žhavým drátem    | Teplota 650 °C, doba 30 s |
| Značka hořlavosti     | -                         |
| Značka CE             | Ano                       |
| Značka ENEC           | Značka ENEC               |
| Rozsah okolní teploty | +10 až +35 °C             |

## Počáteční parametry (podle IEC)

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tolerance světelného toku | +/-10%                 |
| Počáteční chromatičnost   | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

