



DRUM: alsidig og effektiv downlight til åbne lofter

Drum PÅbygget Downlight

Bring et nyt niveau af sofistikering og elegance til dit åbne loft. Philips Drum-downlights er designet med 3D-printteknologi og fås som påbygget, skinnemonteret og pendel. Med den brugervenlige konfigurator til Philips DRUM kan slutbrugerne vælge og sammensætte præcis den ekstraudstyrs pakke, de har brug for. Det digitalt fremstillede letvægtsarmaturhus tilføjer en karakteristisk æstetik til en bred vifte af anvendelser, hvilket gør dem til et perfekt valg til ethvert indendørs rum. Høj effektivitet, perfekt farvegengivelse og forskellige lysudbytter sikrer en unik belysningsoplevelser med Philips DRUM downlights.

Fordele

- Tjener sig ind på få år på grund af høj effektivitet og lang levetid
- Bredt udvalg af monteringsmuligheder med lav vægt
- Valg af flere lysudbytniveauer som passer til forskellige anvendelser
- Opfylder kravene til kontorbelysning, med stabil farveydelse og bred lysfordeling

Funktioner

- Samme diameterstørrelse med udstyret til påbygget, pendel og skinnemontering
- 3D-printede dele med mindst 55 % genanvendt eller massebalanceret biocirkulært materiale
- Høj systemvirkningsgrad: op til 144 lm/w
- UGR19-version med anti-blændingsring
- Udførelser fra 1100 til 3000 lumen dækker forskellige anvendelsesområder
- Valget mellem forskellige armaturhusfarver er en fast del af konfiguratoren
- DALI dæmpning og trådløse driver muligheder tilgængelige
- IP54-version med frontafskærmning

Drum Påbygget Downlight

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Sundhedsvæsenet

Versions



Drum Surface-mounted Downlight







Drum Suspended Downlight



Drum Track-mounted Downlight

Målskitse



Drum Påbygget Downlight

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	90 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Strålevinkel 90°
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220/240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	16,5 W
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Indbygget lysstyringssystem	-
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Produktdata	
Produktseriekode	TCKTT

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	(nom.)	
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	4000 K	132 lm/W	2.181 lm
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2.279 lm
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	4000 K	132 lm/W	2.181 lm
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2.279 lm
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	4000 K	132 lm/W	2.181 lm
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2.279 lm
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	3000 K	132 lm/W	2.181 lm
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2.279 lm

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	Nødbelysning
		nødbelysning	
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	Nej	-
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	Nej	-
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	Ja	DC-styret central nødbelysning
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	Ja	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	Nødbelysning
		nødbelysning	
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	Ja	DC-styret central nødbelysning
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	Ja	DC-styret central nødbelysning
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	Nej	-
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	Nej	-

Drum Påbygget Downlight

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5	912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5	912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5	912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5	912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5

