



Philips DRUM – Valoa monipuolisella ja tehokkaalla alasvalolla

Tuo tilaan uudenlaista hienostuneisuutta ja eleganssia. Philips Drum -alasvalot valmistetaan 3D-tulostustekniikalla, ja niitä on saatavana joko pinta-, kisko- tai riippuasennettavana. Helppokäyttöisellä Philips Drum -konfiguraattorilla loppukäyttäjät voivat yhdistellä tarvitsemiaan ominaisuuksia. Digitaalisesti valmistettu kevyt runko on tyylikäs ja monikäyttöinen, joten se sopii täydellisesti mihin tahansa sisätilaan. Korkea tehokkuus, erinomainen värintoisto ja monipuoliset valovirtavaihtoehdot takaavat poikkeuksellisen hyvän valaistuskokemuksen Philips Drum -alasvaloille.

Hyödyt

- Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat sijoitukselle nopean tuoton
- Laaja valikoima kevyitä asennusvaihtoehtoja
- Useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttötarpeisiin
- Sopii näyttöpäätetyöhön, vakaa värisuorituskyky ja laaja valonjako

Applications

- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Terveystieteiden tutkimus

Ominaisuudet

- Yksi valaisinkoko, josta on saatavana pinta-asennus-, kiskoasennus- ja riippuasennusvaihtoehdot
- 3D-tulostetut osat, joissa on vähintään 55 % kierrätettyä tai biokierrätmateriaalia

Versions



Drum Track-mounted
Suspended Downlight



Drum Surface-mounted
Downlight




Drum Suspended Downlight




Drum Track-mounted
Downlight

- Järjestelmän valotehokkuus: jopa 144 lm/W
- UGR19-versio häikäisyä estävällä renkaalla
- Saatavana 1 100–3 000 lm:n valovirralla erilaisiin käyttökohteisiin
- Erilaiset rungon värit vakiona konfiguraattorissa
- Saatavilla DALI-ohjauksella ja langattomilla liitännälaitteilla
- IP54 versio, jossa etukansi


Mittapiirros




TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102



TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102



TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102



TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102

Yleistä tietoa

Liitännälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitännälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	90 °
Optiikan tyyppi	Keilakulma 90°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220/240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	16,5 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Integroitu ohjaus	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Hätätilakäyttö

Turvavalaistus	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
----------------	--

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
-----------------------	-------------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	TCKTT [Drum]
--------------------	--------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	2 279 lm	4000 K	138 lm/W
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	2 181 lm	4000 K	132 lm/W
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	2 279 lm	4000 K	138 lm/W
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	2 181 lm	4000 K	132 lm/W
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	2 279 lm	4000 K	138 lm/W
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	2 181 lm	3000 K	132 lm/W
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	2 279 lm	4000 K	138 lm/W

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	Ei
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	Kyllä
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	Kyllä
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	Kyllä
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	Kyllä
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	Ei
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5