



DRUM – osvetlite svoj otvorený strop všestranným a účinným stropným svietidlom

Vneste do svojho otvoreného stropu novú úroveň sofistikovanosti a elegancie. Spodné svietidlá Philips Drum sú navrhnuté pomocou technológie 3D tlače a ponúkajú sa s rôznymi možnosťami inštalácie: povrchová montáž, montáž na lištu a závesná montáž. Philips Drum má ľahko použiteľný konfigurátor, v ktorom si koncoví používatelia môžu kombinovať možnosti, ktoré potrebujú. Digitálne vyrobené, ľahké teleso poskytuje osobitý estetický vzhľad v širokej škále využití, vďaka čomu sa dokonale hodí do akéhokoľvek vnútorného priestoru. Vysoká účinnosť, vynikajúci farebný efekt a rôzne možnosti svetelného výkonu – stropné svietidlá Philips Drum poskytujú skutočne jedinečný svetelný zážitok.

Výhody

- Krátky čas návratnosti investície vďaka vysokej účinnosti a dlhej životnosti
- Široké možnosti montáže s nízkou hmotnosťou
- Rôzne možnosti svetelného výkonu, podľa rôznych potrieb použitia
- Vhodné do kancelárií vďaka stabilnej farbe a širokému rozptylu svetla

Applications

- Kancelárie
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Zdravotnícke zariadenia

Vlastnosti

- Priemer jednej veľkosti, vhodný na montáž na povrch, lištu a záves
- 3D tlačené diely vyrobené z najmenej 55 % obsahom recyklovaného alebo opätovne využitého biologického materiálu


Versions



Drum Track-mounted
Downlight

- Vysoká účinnosť systému: až do 144 lm/W
- Verzia UGR19 s krúžkom proti oslneniu
- Dostupné v rozsahu 1 100 – 3 000 lúmenov pre rôzne použitia
- Rôzne farby krytu ako štandardná súčasť konfiguračného nástroja
- K dispozícii sú možnosti stmievania DALI a bezdrôtového ovládača
- Verzia IP54 s predným krytom

Rozmerový obrázok



TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	2 181 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	132 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	90 stupeň (stupne)
Typ optiky	Uhol vyžarovania 90°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220/240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	16,5 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Vstavané riadenie	-

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykcom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 750 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	-10% / +10%
Počiatočná chromatickosť	(0.43, 0.40) SDCM < 5

Údaje o produkte

Kód radu produktov	TCKTT [Drum]
--------------------	--------------

