



Smooth Cylinder – Designet til at overgå det almindelige

Mød Smooth Cylinder, den ultimative pendelspot, der forener stil, funktionalitet og bæredygtighed. Skab et personligt udtryk med et bredt udvalg af farver og teksturer til frontring og armaturhus. Tilpas lyset med forskellige lysopskrifter, og tilføj et Honeycomb-filter for reduceret blænding og optimal lysfordeling. Smooth Cylinder er en del af Smooth-familien og produceret med omtanke: et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65 % genanvendte eller biocirkulære materialer og en køleplade i 85 % genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør lampen opgraderbar, servicevenlig og fuldt genanvendelig – en løsning, der holder i længden. Alle lamper i Smooth-familien kan desuden integreres med intelligente systemer som Interact, så du får nem lysstyring og yderligere energibesparelser.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet

Applications

- Hotel og restaurationsbranchen
- Modebutikker
- Detailhandel
- Kontorer

Funktioner

- Tre forskellige monteringsmuligheder (med perfekt pasform) – Til forskellige installationsbehov
- Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring
- Teksturerede frontringe for en luksuriøs effekt
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White og PremiumColor
- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem
- Muligheder for optik – kollimator / reflektor

- Honeycomb – reducerer blænding og styrer lysretningen
- Effektivitet på op til 140 lm/w
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1000 – 2000 Lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning/WIA (trådløs Interact-dæmpning))
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta


Versions



Smooth Cylinder-
TCSCPS-15S-PW930-PSU-
CLM32-BS-BR-T430-295-
WH-WH

Målskitse

Classified



TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.374 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Strålevinkel 32°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	12,6 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Messing
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2