



Signify myCreation Smooth Track – A közönséges felülmúlására tervezve

Fenntartható, stílusos és funkcionális világítási megoldást keres, amely kiegészíti bármely vendéglátóipari vagy lakókörnyezetet? Ismerkedjen meg a Smooth-tal, a tökéletes spotlámpával, amely lehetővé teszi, hogy tökéletesen illeszkedjen bármilyen hangulathoz. Az előlapi gyűrű és a ház szín- és textúraváltozatainak kombinációjával egyedi és luxus hatást érhet el. Ez a világítási megoldás különböző fényreceptekben kapható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, és méhsejt kiegészítővel rendelkezik a csökkentett káprázás és a jobb fényeloszlás érdekében. A Smooth környezetbarát választás, mivel a nyomtatott alkatrészei legalább 65%-ban újrahasznosított és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkező biológiailag lebomló anyagokból készülnek. A Smooth hűtőbordája 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült, így tartós és hosszú élettartamú. Ezenkívül körforgásos kialakításának köszönhetően a Smooth fejleszthető a hosszú élettartama alatt.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült

Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások


- A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka
- Texturált elülső gyűrű a luxushatásért
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Versions



Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Méretezett rajza



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 119 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	111 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Az optika típusa	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	10,1 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fekete (RAL 9004)
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.434,0.403) SDCM<2