



Signify myCreation Smooth Track – Utviklet for å skille seg ut fra det vanlige

Leter du etter en bærekraftig, stilig og funksjonell belysningsløsning som utfyller ethvert hotell- og bomiljø? Møt Smooth, den ultimate spotlighten som lar deg matche enhver atmosfære perfekt. Kombiner alternativer av farge og tekstur for frontringen og innfatningen for en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsningen kommer i forskjellige lysinnstillinger som passer behovene dine, og tilbyr et perforert tilbehør for redusert gjenskinn og bedre lysfordeling. Smooth er et miljøvennlig valg, med trykte deler laget av minst 65 % resirkulerte og ISCC Plus-sertifiserte biosirkulære materialer. Kjøleribben til Smooth er laget av 85 % resirkulert aluminium, noe som gjør den slitesterk og langvarig. I tillegg kan Smooth oppgraderes i løpet av sin lange levetid takket være sirkulær design.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet

Applications

- Motebutikker
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Kontorer

Funksjoner


- Rikt utvalg av farger på hus og frontringer
- Teksturert frontring for en luksuriøs effekt
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Versions



Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Målskisse



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 119 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	111 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	10,1 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Svart RAL 9004
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.434,0.403) SDCM<2