



## Signify myCreation Smooth Track – conceput pentru a ieși în evidență

Căutați o soluție de iluminat sustenabilă, elegantă și funcțională care să se potrivească oricărui mediu hotelier și rezidențial? Faceți cunoștință cu Smooth, spotul suprem care se poate potrivi perfect cu orice ambianță. Combină și asortează opțiunile de culori și texturi pentru inelul frontal și carcasă pentru un efect unic și luxos. Această soluție de iluminat este disponibilă în diferite rețete de lumină pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră și oferă un accesoriu tip fagure pentru reducerea strălucirii și o distribuție mai bună a luminii. Smooth este o alegere ecologică, cu piese imprimate fabricate din cel puțin 65% materiale bio-circulare reciclate și certificate ISCC Plus. Radiatorul lui Smooth este fabricat din 85% aluminiu reciclat, ceea ce îl face durabil și rezistent. În plus, datorită designului său circular, Smooth poate fi modernizat pe durata sa lungă de viață.

### Beneficii

- Design circular
- Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent
- Tehnologie de iluminat constantă și cea mai bună din clasa sa
- Imprimat 3D în mod sustenabil

### Applications

- Magazine de modă
- Retail – comerț cu amănuntul
- Industria hotelieră
- Birouri

Caracteristici

- Paletă bogată de culori pentru carcasă și inel frontal


- Inel frontal texturat pentru efect luxos
- Diverse rețete de lumină din care puteți alege – 3000K, 4000K, Alb Premium, Culoare Premium

Versions



Smooth Track –  
TCST65-12S-830-PSU-  
HNB-BK482-BS-T304

Cote



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informații generale                    |                                                                                        |
| Număr de unități de echipament         | 1 unitate                                                                              |
| Balast inclus                          | Da                                                                                     |
| Date tehnice lumină                    |                                                                                        |
| Flux luminos                           | 1.119 lm                                                                               |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000 K                                                                                 |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 111 lm/W                                                                               |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | ≥80                                                                                    |
| Tip de sistem optic                    | Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos îngust de la 10 la 20 de grade |

### Funcționare și sistem electric

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tensiune de intrare               | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie                   | 50 to 60 Hz             |
| Consum de curent                  | 10,1 W                  |
| Adecvat pentru comutare aleatorie | Da                      |
| Clasă de protecție IEC            | Clasa de siguranță I    |

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Nu |
|------------------------------------|----|

### Sistem mecanic și carcasă

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Culoare carcasă                               | Negru RAL 9004                                |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK02 [0,2 J standard]                         |

### Aprobare și aplicație

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Test de incandescență           | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| Marcaj de inflamabilitate       | -                               |
| Marcaj CE                       | Da                              |
| Marcaj ENEC                     | Marcaj ENEC                     |
| Interval temperatură ambientală | De la +10 până la +35 °C        |

### Performanță inițială (conformitate IEC)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Toleranță flux luminos | +/-10%               |
| Cromatică inițială     | (0.434,0.403) SDCM<2 |