



Signify myCreation Smooth Track – med en design utöver det vanliga

Letar du efter en hållbar, snygg och funktionell belysningslösning som passar perfekt i hotell-, restaurang- och bostadsmiljöer? Smooth är den ultimata spotlighten som kan matchas med alla atmosfärer perfekt. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för den främre ringen och höljet för en unik och lyxig effekt. Denna belysningslösning finns i olika ljusrecept som passar dina behov och erbjuder ett bikaketillbehör för minskad bländning och bättre ljusfördelning. Smooth är ett miljövänligt val, med tryckta delar tillverkade av minst 65 % återvunna och ISCC Plus-certifierade biocirkulära material. Kylflänsen på Smooth är tillverkad av 85 % återvunnen aluminium, vilket gör att den håller länge. Dessutom, på grund av sin cirkulära design, kan Smooth uppgraderas under sin långa livslängd.

Fördelar

- Cirkulär design
- Uppfyller alla accentbelysningsbehov
- Konsekvent och förstklassig belysningsteknik
- Hållbart 3D-printat

Applications

- Klädbutik
- Handel
- Hotell och restaurang
- Kontor

Funktioner

- Brett urval av armaturhus- och frontringfärger


- Texturerad frontring för lyxig effekt
- Olika ljusrecept att välja mellan – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Versions



Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Måttskiss



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 119 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	111 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Optiktyp	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	10,1 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Svart RAL 9004
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.434,0.403) SDCM<2