



Enkle energibesparelser

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

Fordele

- Mere end 10% energibesparelse ved at udskifte lysstofrør mod lysstofrør
- Opgraderer installationer til den nyeste belysningsstandard
- Relativ høj effektivitet, både som ny og igennem levetiden med høj vedligeholdelsesfaktor

Funktioner

- Det eneste 26 mm lysstofrør som sparer mere end 10% energi
- Passer i alle eksisterende indendørsarmaturer med konventionel eller elektronisk HF-spole
- Produceret med det nyeste inden for lysstofrørspulver og speciel fyldningsgas
- God farvegengivelse – $R_{a} > 80$
- Lysstrømmen svarer til andre TL-D Super 80 lysstofrør
- Bevaret lysstrøm og levetid svarer til andre TL-D Super 80 lysstofrør
- Kan dæmpes

Anvendelsesområder

- Til alle indendørs anvendelser med en rumtemperatur over 20°C. – Kontorer, offentlige lokaler, skoler, hospitaler m.m.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


MASTER TL-D Eco

Versions



LPPR TL-D8ECO

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

