



# Einfach Energie sparen

## MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

### Vorteile

- 10% Energieeinsparung (am EVG beträgt die Einsparung bis zu 10%)
- Maximal 10% Lichtstromrückgang über die gesamte Lampenlebensdauer

### Merkmale

- Einfacher 1:1-Austausch in bestehenden Systemen:
- 16 W anstatt 18 W
- 32 W anstatt 36 W
- 51 W anstatt 58 W
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

### Anwendung

- Für die Innenbeleuchtung von Büros, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäuser, Shops und Hotels mit einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


# MASTER TL-D Eco

## Versions



LPPR TL-D8ECO

## Abmessungsskizzen



| Product                           | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Eco 51W/865<br>SLV/25 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

