



Reducerea ușoară a consumului de energie

MASTER TL-D Eco

Lampa MASTER TL-D Eco oferă același flux luminos ca și lampa MASTER TL-D Super 80, folosind însă mai puțină energie, mulțumită utilizării celei mai noi tehnologii cu fosfor și a unui conținut de gaz special. Zonele de aplicație sunt: școli, birouri, clădiri guvernamentale și medii pentru îngrijirea sănătății.

Beneficii

- Înlocuire extrem de simplă a sursei pentru o economie de energie de până la 10%
- Aduce instalațiile de iluminat în conformitate cu cele mai noi standarde de iluminat interior
- Eficiență relativ ridicată, atât inițial cât și pe parcursul duratei de funcționare, cu un flux luminos constant

Caracteristici

- Singura sursă fluorescentă T8 care economisește până la 10% energie în corpurile de iluminat existente
- Poate fi direct înlocuibilă cu sursele fluorescente care utilizează aparataj convențional electromagnetic sau electronic de înaltă frecvență pentru aplicațiile de interior
- Folosește cea mai nouă tehnologie cu fosfor și amestec special de gaze
- Luminozitate de calitate înaltă cu un indice bun de redare a culorilor (CRI>80)
- Flux luminos comparabil cu al altor surse TL-D Super 80
- Menținerea luminozității și durată de funcționare ca și în cazul surselor TL-D Super 80
- Fluxul luminos este reglabil

Cerere

- Aplicații de interior în birouri, instituții publice/ guvernamentale, școli, spitale, cu o temperatură ambientală de peste 20°C

MASTER TL-D Eco

Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR TL-D8ECO

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

