



Просте енергозбереження

MASTER TL-D Eco

Лампа MASTER TL-D Eco забезпечує таку саму світловіддачу, що й лампа MASTER TL-D Super 80, але споживає менше електроенергії через використання спеціальних елементів: фосфору й газу-наповнювача. Застосовувати лампу можна в школах, офісах, урядових будівлях і в пунктах охорони здоров'я.

Переваги

- Проста поштучна заміна для заощадження понад 10 % електроенергії
- Забезпечує відповідність освітлювальних установок до найновіших стандартів внутрішнього освітлення
- Порівняно висока ефективність як на початку, так і в процесі експлуатації лампи, хороша стабільність світлового потоку

Характеристики

- Єдина флуоресцентна лампа T8, яка заощаджує більше 10 % електроенергії в наявних світильниках з електромагнітним модулем регулювання
- Підвищена економічність у разі використання з електронним обладнанням залежно від його типу (з управлінням струмом або потужністю)
- Підходить для поштучної заміни наявних флуоресцентних ламп внутрішнього застосування з електромагнітним модулем регулювання або електронним обладнанням
- Використовує новітні високоефективні люмінофори та спеціальний газ-наповнювач
- Високоякісне освітлення з гарною кольоропередачею (CRI >80)
- Світловіддачу можна порівняти з показниками ламп TL-D Super 80 інших кольорів
- Стабільність світлового потоку та термін експлуатації аналогічні показникам ламп TL-D Super 80 інших кольорів
- З регульованою яскравістю

Застосування

- Для використання в приміщенні за кімнатної температури понад 20 °C (температура поблизу лампи досягне 25–35 °C)
- Переважне застосування: офіси, школи, лікарні; вторинне застосування: крамниці, промислові підприємства, супермаркети
- Не рекомендується використовувати в таких умовах: спрямовані на лампи повітряні потоки; світильники з активним кондиціонуванням (температура лампи знизиться до кімнатної, не досягаючи 25–35 °C); відкриті світильники або рейкові світильники, розміщені поблизу кондиціонерів або подібних агрегатів, наприклад над холодильниками (температура може опускатися нижче 20 °C); з пристроями для зниження напруги (блоки зниження напруги)

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPR TL-D8ECO

Розміри

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



