



Pentru dezvăluirea secretelor

TL-D Blacklight Blue

Lămpile TL-D/8 Blacklight Blue sunt lămpi fluorescente cu vapori de mercur la presiune scăzută. Acestea prezintă o capsulă interioară acoperită cu o pulbere fluorescentă ce emite o radiație UV cu lungime de undă lungă pentru excitarea luminiscentei.

Beneficii

- Detectarea rapidă a materialelor care reflectă UV
- Creează o atmosferă și efecte speciale de lumină

Caracteristici

- Capsulă exterioară dreaptă

Cerere

- Detectare și analiză în industria textilă și cea chimică
- În sectorul bancar și criminalistică
- Efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci și teatre, și pentru iluminatul indicatoarelor

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


TL-D Blacklight Blue

Versions



LPPR TL-DBLB 0001

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



TL-D Blacklight Blue

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Date tehnice lumină	
Denumirea culorii	Lumină de fundal albastră
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T26
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă		Consum de
		(nom.)	Tensiune (nom.)	
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă		Consum de
		(nom.)	Tensiune (nom.)	
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

