

Schwarzlicht TL Mini

TLMINIB



Unsichtbares sichtbar machen

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

Vorteile

- Schnelles Entdecken UV-reflektierender Materialien

Applications

- Für den Einsatz zur Erkennung und Analyse in der Textil- und chemischen Industrie
- Für den Einsatz in Archäologie, Bankwesen, Gerichtsmedizin, Lebensmittelindustrie, Medizin, Mineralogie und Philatelie
- Für Spezialeffekte in Nachtclubs, Discos und Theatern

Versions




LPPR TLBMINI 0001

Merkmale

- Gerader Außenkolben
- Anregung fluoreszierender Stoffe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Allgemeine Informationen

SockelG5

Lichttechnische Daten

LichtfarbeSchwarzlicht-Blau

Betrieb und Elektrik

Lampenstrom (Nom)0,170 A

Mechanik und Gehäuse

KolbenformT5

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Spannung (Nom)
8711500951014	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	4,5 W	29 V
8711500950987	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	6,0 W	42 V

