



Az ideális fényforrás bankjegyellenőrzéshez!

TL Mini Blacklight Blue

Ez a TL Miniature lámpa (átmérője 16 mm) blacklight blue (sötétkék) üvegből készült, amely átengedi az UV-A sugarakat, de csak minimális látható fényt bocsát ki.

Tökéletes megoldás az UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzéséhez. Főleg tesztelésre, ellenőrzésre és elemzésre használható különböző iparágakban, például a kriminológia, a filatélia és az orvostudomány területén. Ezenkívül a szórakoztatóiparban, például klubokban és színházakban is használható különleges effektusok létrehozásához.

Előnyök

- UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése
- Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

Szolgáltatások

- Egyenes külső burkolat

Alkalmazás

- Vizsgálati feladatokra a textil- és vegyiparban
- Bankszektor és kriminalisztika
- Különleges fényeffektusok éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban
- figyelemfelkeltő világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


TL Mini Blacklight Blue

Versions



LPPR TLBMINI 0001

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



TL Mini Blacklight Blue

Általános információ

Fejelés - foglalat G5

Technikai adatok

Színmegjelölés Blacklight Blue

Működtetés és elektronika

Fényforrás árama (névleges) 0,170 A

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája T5

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	29 V	4,5 W	95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	42 V	6,0 W

