



Lampe fluorescente de petite taille

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Avantages

- Conviennent pour des applications où l'espace est limité ou dont les niveaux d'éclairage à assurer sont faibles

Applications

- Eclairage de halls et de cages d'escalier dans des immeubles résidentiels
- Incorporées à des éclairages de mobilier, miroirs et placards
- Eclairage de sécurité

Versions




LPPR TL-MINI

Fonctions

- Lampes TL de dimensions réduites à faible efficacité lumineuse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informations générales

CulotG5

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleurBlanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X0,38
Coordonnée chromatique Y0,38
Température de couleur corrélée (nom.)4000 K

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuseOui

Mécanique et boîtier

Forme de la lampeT5

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.)2,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)4,4 mg

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	130 lm	35 lm/W	58
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	260 lm	43 lm/W	59
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	380 lm	51 lm/W	59
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	835 lm	71 lm/W	59

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4,5 W	0,170 A	29 V
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6,0 W	0,160 A	42 V
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	7,1 W	0,145 A	56 V
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	13,1 W	0,170 A	90 V

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh