



Świetlówka o małych rozmiarach

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, sztyldów i awaryjnego.

Korzyści

- Ze względu na niewielkie rozmiary umożliwia miniaturyzację systemu oświetleniowego

Applications

- Dedykowana w miejsca gdzie przestrzeń jest ograniczona i oddawanie barw nie odgrywa istotnej roli (np. oświetlenie orientacyjne i awaryjne)

Wersje




LPPR TL-MINI

Cechy

- Przeciętny wskaźnik oddawania barw
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informacje ogólne

Podstawa-nasadkaG5

Dane techniczne oświetlenia

Oznaczenie koloruChłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)0,38
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)4000 K

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemnianiaTak

Mechanika i korpus

Kształt bańkiT5

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Max)2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)4,4 mg

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Światłny	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	130 lm	35 lm/W	58
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	260 lm	43 lm/W	59
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	380 lm	51 lm/W	59
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	835 lm	71 lm/W	59

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4,5 W	0,170 A	29 V
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6,0 W	0,160 A	42 V
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	7,1 W	0,145 A	56 V
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	13,1 W	0,170 A	90 V

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh