



Zářivky T12 s dlouhou životností určené pro oblasti s rizikem exploze

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez přehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorech, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Výhody

- V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování
- Delší životnost v porovnání se standardními zářivkami TL

Applications

- Používá se v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech s vyšší bezpečností pro použití v interiéru i exteriéru
- Pro použití v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze počítat s výskytem výbušných plynů

Vlastnosti


- Vnitřní zapalovací proužek pro EM provoz zářivek bez startéru nebo pro HF provoz zářivek bez přehřívání
- Speciální patice Fa6 s dlouhou a tenkou elektrodou vyžadující speciální objímku
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR TL-X

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Obecné informace

Patice krytky FA6

Světelně technické

Světelný tok 940 lm
Barevné konstrukce Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X 0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y 0,38
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.) 47 lm/W
Index podání barev (CRI) 60

Provozní a elektrické

Spotřeba energie 20,0 W
Proud zdroje (jmen.) 0,380 A
Napětí (jmen.) 58 V

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ano

Mechanické a materiály

Tvar žárovky T12

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh