



T12 lyskilde med lang levetid til eksplosionssikre applikationer

TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding. Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri, offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

Fordele

- Ved anvendelse med en speciel lampefatning elimineres alle muligheder for gnistdannelse under tænding
- Længere levetid end standard-TL-lyskilder

Applications

- Bruges i brandsikre belysningsarmaturer, samt når der kræves øget sikkerhed, både til indendørs og udendørs anvendelser
- Til anvendelser såsom den (petro-)kemiske industri, offshore, miner og andre steder, hvor der kan være rester af eksplosionsfarlige gasser

Funktioner


- Fås med integreret tændingsbånd til EM-brug uden glimtænder eller højfrekvent brug uden forvarmning
- Fa6 lyskildekappen har et langt, tykt ben, der kræver en særlig lyskildeholder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR TL-X

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Generelle oplysninger

Fod FA6

Lysteknik

Lysstrøm 940 lm
Farvebetegnelse Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.) 0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.) 0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.) 4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.) 47 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI) 60

Drift og el

Strømforbrug 20,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.) 0,380 A
Spænding (nom.) 58 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T12

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	12 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	12,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh