



T12 lyskilde med lang levetid til eksplosionssikre applikationer

TL-X XL

TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding. Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri, offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

Fordele

- Ved anvendelse med en speciel lampefatning elimineres alle muligheder for gnistdannelse under tænding
- Længere levetid end standard-TL-lysilder

Funktioner

- Fås med integreret tændingsbånd til EM-brug uden glimtænder eller højfrekvent brug uden forvarmning
- Fa6 lyskildekappen har et langt, tykt ben, der kræver en særlig lyskildeholder

Anvendelsesområder


- Bruges i brandsikre belyningsarmaturer, samt når der kræves øget sikkerhed, både til indendørs og udendørs anvendelser
- Til anvendelser såsom den (petro-)kemiske industri, offshore, miner og andre steder, hvor der kan være rester af eksplosionsfarlige gasser

TL-X XL

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Generelle oplysninger	
Fod	FA6
Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	60
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T12
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	12 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	12,0 mg

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2.300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

