



Pitkäikäinen T12-lamppu räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

Erittäin pitkäikäisessä TL-X XL -lampussa (putken halkaisija 38 mm) on sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön. Käytettäessä yhdessä erityisen lampunpitimen kanssa, kipinäointivaaraa ei ole sytytyksen aikana. Sopii paloturvallisiin ja erittäin suojattuihin valaisimiin sekä sisä- että ulkokäytössä esimerkiksi petrokemianteollisuudessa, öljynporauslautoilla, kaivoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja.

Hyödyt

- Erikoiskanta (ja lampunpidin) poistavat kipinäointi-ilmiöt syttymisen yhteydessä
- Pidempi käyttöikä kuin tavallisilla TL-lampuilla

Applications

- Räjähdysvaaralliset tilat ja olosuhteet
- (Petro)kemian teollisuus, telakat, kaivokset

Ominaisuudet


- Mukana sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön
- Fa6-kannassa on pitkä ja paksu nasta, joka vaatii erityisen lampunpitimen
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



LPPR TL-X

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Yleistä tietoa

Lampun kantaFA6

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta940 lm

VärimikeCool White (CW)

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)0,38

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)0,38

Värilämpötila (nim.)4000 K

Valotehokkuus (nimellinen)47 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI)60

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus20,0 W

Lampun virta (nim.)0,380 A

Jännite (nim.)58 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

HimmennettäväKyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muotoT12

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	12 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12,0 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	20 kWh