



Lampe T12 longue durée pour des environnements sans explosion

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (pétro)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Avantages

- Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé.
- Durée de vie prolongée par rapport aux lampes TL standard

Applications

- Utilisée dans les luminaires antidéflagrants et de haute sécurité pour des applications en intérieur et en extérieur
- Utilisées dans les applications telles que l'industrie (pétro)chimique, offshore, minière et partout où l'on peut trouver des traces de gaz explosif

Fonctions


- Livrée avec une bande d'allumage interne pour un fonctionnement EM sans starter ou HF sans préchauffage
- Le culot de lampe Fa6 spécial est doté d'une broche longue et épaisse qui requiert un support de lampe particulier
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



LPPR TL-X

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	40.5 mm	574 mm	592.5 mm	589 mm	611 mm

Informations générales

Culot	FA6
-------	-----

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	940 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0.38
Coordonnée chromatique Y	0.38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	47 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	60

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	20.0 W
Courant lampe (nom.)	0.380 A
Tension (nom.)	58 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	T12
-------------------	-----

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh