



Svetelný zdroj s dlhou životnosťou T12 na ochranu pred výbuchmi

TL-X XL

Svetelný zdroj TL-X XL (s priemerom trubice 38 mm) má dlhšiu životnosť a je vybavený vnútorným zapalovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku bez štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania. V kombinácii so špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné riziká iskrenia počas zapalovania. Tento svetelný zdroj sa používa v svietidlách odolných voči ohňu a v svietidlách so zvýšenou bezpečnosťou v interiéri i exteriéri, napríklad v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode, v baniach a všade tam, kde sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

Výhody

- V kombinácii so špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné riziká iskrenia počas zapalovania
- Dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými žiarivkami TL

Vlastnosti

- Dodáva sa s vnútorným zapalovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku bez štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania
- Špeciálna päťka výbojky Fa6 má dlhý a hrubý kolík vyžadujúci osobitnú objímkou svetelného zdroja

Aplikácie

- Používa sa v svietidlách odolných voči ohňu a v svietidlách so zvýšenou bezpečnosťou v interiéri i exteriéri.
- Používa sa napríklad v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode, v baniach a všade tam, kde sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

Varovanie a ochrana


- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR TL-X

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Všeobecné informácie

Pätica	FA6
--------	-----

Svetelné technické

Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Označenie farby	Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	60

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T12
---------------	-----

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	12,0 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2 300 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

