

PHILIPS

Lighting



Lumistreet gen2 solaire – il est temps de passer à l'énergie solaire pour votre éclairage public

UniStreet gen2 solaire

Conçu pour les projets à grande échelle, notre luminaire est la solution idéale pour les municipalités qui cherchent à atteindre leurs objectifs de durabilité. Grâce à son efficacité énergétique et à son faible coût initial, LumiStreet gen2 solaire offre un retour sur investissement rapide et des économies d'énergie significatives en peu de temps. Le tout en tirant parti de l'énergie solaire, gratuite et illimitée. LumiStreet gen2 solaire est disponible avec des larges choix de flux lumineux et optiques, réglables pour répondre aux exigences exactes du projet et répondre à un grand nombre d'applications. Grâce à l'application Service tag, vous bénéficiez d'une installation et d'une maintenance sans effort. N. Ce luminaire compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter et à recycler en fin de vie

Avantages

- Alternative Solaire économique à l'éclairage public conventionnel
- Compatible avec une large gamme de sous-systèmes PHILIPS solaires, notamment les batteries, les panneaux photovoltaïques et les contrôleurs de charge pour des options d'alimentation hors réseau et hybride
- Efficacité élevée et économies d'énergie
- Composé de matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie du système et réduisent la maintenance

UniStreet gen2 solaire

Fonctions

- Sous-systèmes Philips solaires dédiés (contrôleur de charge, batterie, panneau photovoltaïque, câbles de connexion avec connecteurs IP67) pour une installation et une maintenance plus rapides et plus sûres
- Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts de fixation inclinables
- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Philips Service tag
- Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la pollution lumineuse
- Résistance accrue aux chocs car IK09

Application

- Pistes cyclables
- Zones résidentielles
- Périphériques, voies publiques et grandes artères
- Parking

Versions





UniStreet gen2 Mini Solar



UniStreet gen2 Medium Solar

Schéma dimensionnel



UniStreet gen2 solaire

Détails sur le produit

UniStreet gen2 Medium Solar



UniStreet gen2 Mini Solar



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet gen2 Mini Solar



UniStreet gen2 Medium Solar



UniStreet gen2 Mini Solar



UniStreet gen2 solaire

Informations générales	
Driver inclus	Non
Source lumineuse remplaçable	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	155° x 86°
Type d'optique d'extérieur	Distribution semi-intensive 10
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	-
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	(nom.)	Indice de	
				Température de couleur corrélée	rendu de couleur (IRC)
62368200	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S	730 blanc chaud	3000 K	70	1
62369900	VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S	830 blanc chaud	3000 K	80	1
62370500	VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S	740 blanc neutre	4000 K	70	1
62371200	VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S	730 blanc chaud	3000 K	70	2
62372900	VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S	830 blanc chaud	3000 K	80	2
62373600	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S	740 blanc neutre	4000 K	70	2

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62368200	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S	VGP282	62371200	VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S	VGP283
62369900	VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S	VGP282	62372900	VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S	VGP283
62370500	VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S	VGP282	62373600	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S	VGP283

UniStreet gen2 solaire



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement