



UniStreet gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

A nagyméretű projektekhez tervezett lámpatestünk ideális olyan önkormányzatok számára, amelyek fenntarthatósági célokat tűztek ki. Energiatakarékosságának és alacsony kezdeti költségének köszönhetően az UniStreet gen2 Solar gyors megtérülést és már rövid távon is jelentős energiamegtakarítást biztosít. Mindezt pedig az ingyenes és bőséges napenergiát hasznosítva éri el. Az UniStreet gen2 Solar több különböző, a pontos projektkövetelményekhez hozzáigazítható optikával és fényáramcsomaggal rendelhető. A szervizcímkének köszönhetően a telepítés és a karbantartás problémamentes lesz, és élettartama végén a lámpatest könnyen leszerelhető és újrahasznosítható. A kompakt, minőségi anyagokból készült lámpatest az élettartama végén könnyen leszerelhető és újrahasznosítható.

Előnyök

- Számos napelemes alrendszerrel kompatibilis, beleértve az akkumulátort, a napelemes paneleket és a töltésvezérlőt, mind az OFF-Grid, mind a HY-Brid tápellátási opciókhoz.
- Közvetlenül helyettesíteni tudja a hagyományos lámpatesteket
- Kiemelkedő energiatakarékosság

- Alacsony élettartam alatti költség
- A hosszabb élettartam és a minimális karbantartás érdekében kiváló minőségű anyagokból készül

Applications

- Körforgalmak
- Kerékpárutak

- Lakóövezetek
- Mellékutak

Szolgáltatások

- Egyedi Solar alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást
- Sokféle alkalmazási lehetőség a több különféle optikának, a választható fényáramnak és a billenthető csővégnek köszönhetően

Versions


UniStreet gen2 Mini Solar




UniStreet gen2 Medium Solar



Méretezett rajza



VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S



VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét mellékelve	Nem
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
Lámpatest fényeloszlása	155° x 86°
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM10

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	-
---	---

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Mechanika és tokozás

Ház színe Szürke

Por és víz elleni védelem kódja IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]

Normál dőlésszögű oszlopfej -

Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél 0°

Optikai búra típusa Síküveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyűlékonysági jelzés Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez

CE jelölés Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	A fényforrások száma	A fényforrás színe
62368200	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S	3000 K	70	1	730 meleg fehér
62369900	VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S	3000 K	80	1	830 meleg fehér
62370500	VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S	4000 K	70	1	740 semleges fehér
62371200	VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S	3000 K	70	2	730 meleg fehér
62372900	VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S	3000 K	80	2	830 meleg fehér
62373600	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S	4000 K	70	2	740 semleges fehér

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62368200	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S	VGP282
62369900	VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S	VGP282
62370500	VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S	VGP282
62371200	VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S	VGP283
62372900	VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S	VGP283
62373600	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S	VGP283