

Luma gen2 Solar

VGP703



Luma gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

Érje el fenntarthatósági célkitűzéseit gyorsan és egyszerűen! A legkedveltebb Luma gen2 lámpatestünket továbbfejlesztettük, hogy napenergiát használjon. A bordázatlan kialakítás, a jövőbiztos architektúra, a könnyű karbantartás és a kategóriájában legjobb világítási teljesítmény néhány oka annak, hogy büszkék vagyunk a Luma gen2 Solarra. Az alábbiakban részletezzük az ügyfeleink világítási igényeinek kielégítésére irányuló fejlesztéseinket.

Előnyök

- A Solar alrendszerek széles választékával kompatibilis, ideértve az akkumulátorokat, fotovoltikus paneleket, valamint a közüzemi hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid áramellátáshoz való töltésszabályszabályozókat.
- A Ledgine O technológiának köszönhetően pontosan az igényeire szabható világítási megoldás.
- A kategóriájában a legjobb hatékonyság és világítási teljesítmény az alkalmazási területek széles körében
- Egyedi fénybeállítások, amelyek segítenek elérni a következő célokat:
 - o csökkent fényszennyezés;
 - o optimális ökoszisztéma a denevérek számára;
 - o a sötét éjszakai égbolt megőrzése.

- Jobban karbantartható a szervizcímkeinek köszönhetően – ez egy QR-kód alapú azonosítórendszer, amellyel minden lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos adatokat is nyújt
- Áttervezett kábelátvezetés a csatlakozórekesz szerszámot nem igénylő hozzáférése érdekében

Applications

- Utak és utcák
- Lakóövezeti utcák

Szolgáltatások

- Egyedi Solar alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltaikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást
- Új kábelátvezetés az egyszerű telepítéshez

- Dönthetőség 2,5 fokos pontossággal
- Több mint 40 különféle sugárzási beállítás és különféle választható belső káprázaskorlátozók
- Hatásfok: akár 165 lm/W

Versions


Luma gen2 mini Solar




Luma gen2 medium Solar



Méretezett rajza



VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S



VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét mellékelve	Nem
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
Lámpatest fényeloszlása	155° x 86°
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM10

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	-
---	---

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Mechanika és tokozás

Ház színe Sötétszürke

Por és víz elleni védelem kódja IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK10 [20 J vandalizmusnak ellenálló]

Normál dőlésszögű oszlopfej -

Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél 0°

Optikai búra típusa Üveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

CE jelölés Igen


Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	A fényforrások száma	A fényforrás színe
62374300	VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S	3000 K	70	1	730 meleg fehér
62375000	VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S	3000 K	80	1	830 meleg fehér
62376700	VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S	4000 K	70	1	740 semleges fehér
62377400	VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S	3000 K	70	2	730 meleg fehér
62378100	VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S	3000 K	80	2	830 meleg fehér
62379800	VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S	4000 K	70	2	740 semleges fehér


Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62374300	VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S	VGP703
62375000	VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S	VGP703
62376700	VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S	VGP703
62377400	VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S	VGP704
62378100	VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S	VGP704
62379800	VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S	VGP704


Polar normal diagrams



VGP704I - 910925868313



VGP704I - 910925868315



VGP704I - 910925868314