

Luma gen2 Solar

VGP703



Luma gen2 Solar – Folosiți energia solară pentru a lumina străzile

Îndepliniți-vă obiectivele de sustenabilitate rapid și ușor. Am modernizat cel mai apreciat corp de iluminat Luma gen2 pentru a fi alimentat cu energie solară. Designul fără aripioare, arhitectura pregătită pentru viitor, întreținerea fără efort și performanța de iluminat de cea mai bună calitate din clasa sa sunt câteva dintre motivele pentru care suntem mândri de Luma gen2 Solar. Haideți să analizăm în detaliu toate caracteristicile la care am lucrat pentru a satisface nevoile dumneavoastră de iluminat.

Beneficii

- Compatibilă cu o gamă largă de subsisteme solare ce includ baterie, panou PV, controler de încărcare pentru opțiunile de alimentare în afara rețelei și hibride
- Soluții de iluminat personalizabile pentru necesitățile dvs. precise datorită Ledgine – O.
- Eficiență și performanță a luminii cele mai bune din categoria lor, într-o gamă largă de aplicații
- Rețete de lumină dedicate pentru:
 - o Reducerea poluării luminilor
 - o Ecosistem optim pentru lilieci
 - o Conservarea unui cer nocturn întunecat
- Capacitate îmbunătățită de întreținere datorită etichetei de service, unui sistem de identificare pe bază de QR care face ca fiecare corp de iluminat să fie identificabil în mod unic și oferă informații despre întreținere, instalare și piese de schimb
- Sistem de trecere a cablului reproiectat, pentru acces fără unelte la compartimentul conexiunii

Applications

- Drumuri și străzi
- Străzi rezidențiale

Caracteristici

- Subsisteme solare dedicate, precum controler de încărcare, baterie, panou fotovoltaic, cabluri de conectare cu conectori IP67, care permit o instalare și o întreținere mai rapide și mai sigure.
- Sistem nou de trecere a cablului pentru instalare ușoară

- Înclinabil acum cu o precizie de 2,5 grade
- Peste 40 de variante de fascicule luminoase și opțiuni diferite de clapete interne
- Eficiență de până la 165 lm/W

Versions


Luma gen2 mini Solar




Luma gen2 medium Solar



Cote



VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S



VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Balast inclus	Nu
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	155° x 86°
Tip optic exterior	Distribuție medie 10

Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	-
---	---

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă Gri închis

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK10 [20 J rezistent la vandalizare]

Unghi standard de înclinație în cap de stâlp -

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 0°

Tip capac optic/lentilă Sticlă

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Marcaj CE Da


Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Număr de surse de lumină	Culoare sursă de lumină
62374300	VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S	3000 K	70	1	Alb cald 730
62375000	VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S	3000 K	80	1	Alb cald 830
62376700	VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S	4000 K	70	1	Alb neutru 740
62377400	VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S	3000 K	70	2	Alb cald 730
62378100	VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S	3000 K	80	2	Alb cald 830
62379800	VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S	4000 K	70	2	Alb neutru 740


Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
62374300	VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S	VGP703
62375000	VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S	VGP703
62376700	VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S	VGP703
62377400	VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S	VGP704
62378100	VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S	VGP704
62379800	VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S	VGP704


Polar normal diagrams



VGP704I - 910925868313



VGP704I - 910925868315



VGP704I - 910925868314