

Ledinaire Wandleuchte WL070V – für Deine alltägliche Beleuchtung.

Ledinaire Wandleuchte WL070V

Öffentliche Räume und Bewegungszonen wie Eingangsbereiche, Lobbys, Korridore und Treppenhäuser benötigen eine äußerst zuverlässige Beleuchtung. Gefragt sind ausfallsichere Lösungen, die eine sichere und effiziente Beleuchtung von Flächen gewährleisten und zugleich wertvolle Energie einsparen. Mit Philips Ledinaire erhalten Sie alle das und mehr. Diese beliebte Produktfamilie bietet es eine Auswahl an serienmäßigen LED-Leuchtentypen. Zum Beispiel unsere moderne Wand- und Deckenleuchte für eine Vielzahl allgemeiner Beleuchtungsanwendungen. Wie auch die übrige Ledinaire Produktfamilie wurde diese Ausführung nach den hohen Qualitätsstandards von Philips zu einem äußerst günstigen Preis gefertigt. Eine preiswerte, zuverlässige und energieeffiziente Wahl von der führenden Marke für LED.

Vorteile

- Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
- Energiesparende LED
- Wasser- und vandalismusgeschützt
- Wandmontage oder Deckenmontage
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Änderungen vorbehalten

Ledinaire Wandleuchte WL070V

Merkmale

- Modernes, unauffälliges Design mit Schraubabdeckungen
- Hohe Effizienz mit 100 lm/W
- Hohe Schutzart und Schutzklasse (IP65 und IK08)
- Optional: Bewegungserkennung und Tageslichtsensor (MDU)
- Optional stufenweises Dimmen über DIP-Schalter bei 10 % und 25 % (MDU)


Anwendung

- Korridore
- Treppenhäuser
- Öffentlich zugängliche Bereiche

Hinweise

- Diese Ausführung der Ledinaire Wand- und Deckenleuchte kann im Freien verwendet werden. Allerdings müssen dazu alle Kabel im Gebäude verlaufen, bei einem maximalen Abstand von 10 Metern.

Abmessungsskizzen



Ledinaire Wandleuchte WL070V

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennlichtausbeute (Nom)	95 lm/W
Optik	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1.6

Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1'100 lm
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1'700 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W

Ledinaire Wandleuchte WL070V

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer