



Ledinaire vægmonteret – Til dine daglige belysningsopgaver, nem installation og pålidelig ydeevne.

Ledinaire Vægmonteret gen2

Opgrader din belysning med Philips Ledinaire Vægmonteret All-in. Disse vægmonterede armaturer tilbyder enestående fleksibilitet i både anvendelse og installation. All-in-versionen giver op til tre lumenpakker og tre farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Installatører kan nemt montere armaturet efter behovet på stedet. Og den nemme installationsproces gør dem til det perfekte valg til ethvert rum, uanset om du er en installatør, der leder efter en problemfri løsning, eller en virksomhedsejer, der søger at reducere energiomkostningerne. Integreerede sensormuligheder muliggør yderligere energibesparelser gennem trinvis dæmpning, når ingen er til stede, samt optimal udnyttelse af dagslys. Oplev fordelene ved nem installation, høj effektivitet og alsidig belysning med Ledinaire Vægmonterede armaturer.

Ledinaire Vægmonteret gen2

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Dækker inden- og udendørsanvendelser
- All-in som standard (multi-lumen & multi-kelvin)
- Mulighed for sceneindstilling på stedet afhængig af anvendelsesområde
- Masser af energieffektivitet og besparelser takket være indbyggede lysstyringssystemer
- Installationsfleksibilitet med kabelindføringsmuligheder
- Diskret design

Funktioner

- WL070V: høj beskyttelsesklasse IP65/IK08, én størrelse (ø300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) og multi-kelvin(3000K-4000K-6000K)
- WL060V: rammeløst dekorativt design, IP44, to størrelser (ø300 mm og ø350 mm)
- WL060V: multi-lumen (1100lm-1700lm-2200lm) og multi-kelvin (3000K-4000K)
- Effektivitet op til 105lm/W
- Gennemfortrådning er muligt som standard.
- Valgfri integreret tilstedeværelses- og dagslyssensor (MDU)
- Medfølgende ramme til at skjule skrueerne (WL070V)
- Mulighed for sort ramme

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Parkeringshuse
- Gangarealer
- Trappeopgange


Versions

Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 All-in




Ledinaire Vægmonteret gen2


Målskitse



WL060 D350



WL060 D300



WL070 D300

Oplysninger om produktet



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Ledinaire Vægmonteret gen2

Oplysninger om produktet



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Ledinaire Vægmonteret gen2

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Flimmerværdi (PstLM)	1
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		(nom.)	(nominel)		
911401846087	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU	3000 K	105 lm/W	1.100 lm	Opal
911401846187	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU MDU	3000 K	105 lm/W	1.100 lm	Opal
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	3000 K	95 lm/W	1.050 lm	Symmetrisk 110°
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	4000 K	100 lm/W	1.100 lm	Symmetrisk 110°
911401846687	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU D350	3000 K	100 lm/W	1.100 lm	Symmetrisk 110°
911401846787	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU MDU D350	3000 K	100 lm/W	1.100 lm	Symmetrisk 110°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401846087	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU	17 W	Nej
911401846187	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU MDU	17 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	11 W	Nej
911401846687	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU D350	22 W	Nej
911401846787	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU MDU D350	22 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nej
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ja
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Nej
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Nej
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Ja

Mekanik og armaturhus

Ledinaire Vægmonteret gen2

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	IK08	IP65
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	IK08	IP65
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	IK03	IP44
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	IK03	IP44

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

