

Ledinaire Hublot gen2

WL070Vgen2



La qualité maîtrisée. Installation facile. Toujours. Votre choix fiable et abordable pour chaque intervention.

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et le processus d'installation facile en fait le choix parfait pour n'importe quel espace, que vous soyez un installateur à la recherche d'une solution sans tracas ou un propriétaire d'entreprise cherchant à réduire ses coûts énergétiques. Les options de capteurs intégrés permettent de réaliser encore plus d'économies d'énergie grâce aux choix de gradation par dipswitch lorsque personne n'est présent ou lorsque la lumière du jour est suffisante, dans l'application. Découvrez les avantages d'une installation sans effort, d'une efficacité élevée et d'un éclairage polyvalent avec l'applique murale Ledinaire.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Couvre les applications intérieures et extérieures
- Tout compris en standard (plusieurs flux et plusieurs températures de couleur)
- Possibilité de configuration de scène sur site selon l'application
- Haute efficacité énergétique et économies grâce aux commandes intégrées
- Flexibilité de l'installation avec options d'entrée de câble
- Design discret

Applications

- Bureaux
- Parkings couverts
- Couloirs
- Escaliers

Versions


Fonctions

- WL070V : haute protection IP65/IK08, taille unique (ø300 mm)
- WL070V : plusieurs flux (1 100 lm - 1 700 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K-6000K)
- WL060V : conception décorative sans cadre, IP44, deux tailles (ø300 mm et ø350 mm)
- WL070V : plusieurs flux (1 100 lm - 1 700 lm - 2 200 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K)
- Efficacité jusqu'à 105 lm/W
- Câblage traversant standard possible
- Capteur de présence et de lumière du jour intégré en option (MDU)
- Cadre inclus pour dissimuler les vis (WL070V)
- Option cadre noir

Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V All-in



Schéma dimensionnel



WL070 D300

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Détails sur le produit



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view

Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view

Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
----------------------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	17 W
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Commande intégrée	Détecteur de mouvement et de lumière programmable
-------------------	---

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.40,0.40) SDCM<5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique	Type « tout-en-un »
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1.100 lm 1.700 lm	3000 K 4000 K 5700 K	105 lm/W 95 lm/W	Opale Symétrique 110 °	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1.100 lm 1.700 lm	3000 K 4000 K 5700 K	105 lm/W 95 lm/W	Opale Symétrique 110 °	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Non
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Non
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Oui