

Ledinaire Hublot gen2

WL070Vgen2



La qualité maîtrisée. Installation facile. Toujours. Votre choix fiable et abordable pour chaque intervention.

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et le processus d'installation facile en fait le choix parfait pour n'importe quel espace, que vous soyez un installateur à la recherche d'une solution sans tracas ou un propriétaire d'entreprise cherchant à réduire ses coûts énergétiques. Les options de capteurs intégrés permettent de réaliser encore plus d'économies d'énergie grâce aux choix de gradation par dipswitch lorsque personne n'est présent ou lorsque la lumière du jour est suffisante, dans l'application. Découvrez les avantages d'une installation sans effort, d'une efficacité élevée et d'un éclairage polyvalent avec l'applique murale Ledinaire.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Couvre les applications intérieures et extérieures
- Tout compris en standard (plusieurs flux et plusieurs températures de couleur)
- Possibilité de configuration de scène sur site selon l'application
- Haute efficacité énergétique et économies grâce aux commandes intégrées
- Flexibilité de l'installation avec options d'entrée de câble
- Design discret

Applications

- Bureaux
- Parkings couverts
- Couloirs
- Escaliers

Versions

Fonctions

- WL070V : haute protection IP65/IK08, taille unique (ø300 mm)
- WL070V : plusieurs flux (1 100 lm - 1 700 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K-6000K)
- WL060V : conception décorative sans cadre, IP44, deux tailles (ø300 mm et ø350 mm)
- WL070V : plusieurs flux (1 100 lm - 1 700 lm - 2 200 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K)
- Efficacité jusqu'à 105 lm/W
- Câblage traversant standard possible
- Capteur de présence et de lumière du jour intégré en option (MDU)
- Cadre inclus pour dissimuler les vis (WL070V)
- Option cadre noir



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V All-in




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 All-in

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit





Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color Temperature

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.40,0.40) SDCM<5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1'100 lm 1'700 lm	3000 K 4000 K 5700 K	105 lm/W 95 lm/W	Opale Symétrique 110 °
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1'100 lm 1'700 lm	3000 K 4000 K 5700 K	105 lm/W 95 lm/W	Opale Symétrique 110 °
8720169767485	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	1'050 lm	3000 K	95 lm/W	Symétrique 110 °
8720169767492	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	1'100 lm	4000 K	100 lm/W	Symétrique 110 °
8720169767522	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	1'100 lm 1'700 lm 2'200 lm	3000 K 4000 K	100 lm/W	Symétrique 110 °
8720169767539	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	1'100 lm 1'700 lm 2'200 lm	3000 K 4000 K	100 lm/W	Symétrique 110 °

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17 W	Non
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	17 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169767485	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Non
8720169767492	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	11 W	Non
8720169767522	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	22 W	Non
8720169767539	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	22 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Non
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Oui
8720169767485	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Non
8720169767492	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Non
8720169767522	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Non
8720169767539	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection	Protection contre les chocs mécaniques
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	IP65	IK08
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	IP65	IK08
8720169767485	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IP44	IK03
8720169767492	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	IP44	IK03
8720169767522	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	IP44	IK03
8720169767539	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	IP44	IK03

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Température 850 °C, durée 30 s
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Température 850 °C, durée 30 s
8720169767485	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Température 650 °C, durée 30 s
8720169767492	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Température 650 °C, durée 30 s
8720169767522	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Température 650 °C, durée 30 s
8720169767539	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Température 650 °C, durée 30 s