

Ledinaire Veggmontert gen2

WL070Vgen2



Philips Ledinaire veggmontert – For din hverdagsbelysning med enkel installasjon og pålitelig ytelse.

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Fordeler

- Pålitelig kvalitet fra Philips
- Dekker innendørs og utendørs bruksområder
- All-in som standard (multi-lumen og multi-CCT)
- Muligheter for stemningsbelysning på stedet avhengig av bruksområdet
- Høy energieffektivitet og besparelser med innebygd styring
- Installasjonsfleksibilitet med kabelinnføringsmuligheter
- Diskret design

Applications

- Kontorer
- Parkeringshus
- Korridorer
- Trappehus

Versions

Funksjoner

- WL070V: høy beskyttelse IP65/IK08, én størrelse (ø300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) og multi-CCT (3000K-4000K-6000K)
- WL060V: rammeløs dekorativ design, IP44, to størrelser (ø300mm og ø350mm)
- WL060V: multi-lumen (1100lm-1700lm-2200lm) og multi-CCT (3000K-4000K)
- Effektivitet på opptil 105 lm/W
- Mulighet for gjennomkobling som standard
- Valgfri integrert tilstedeværelse og dagslyssensor (MDU)
- Inkludert ramme for å skjule skruene (WL070V)
- Alternativ for svart ramme

Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V All-in




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 All-in




Målskisse




WL060 D350

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350



WL060 D300

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300



WL070 D300

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Produkt detaljer




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
------------------	------

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1 100 lm 1 700 lm	3000 K 4000 K 5700 K	105 lm/W 95 lm/W	Opal Symmetrisk, 110°
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1 100 lm 1 700 lm	3000 K 4000 K 5700 K	105 lm/W 95 lm/W	Opal Symmetrisk, 110°
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	1 050 lm	3000 K	95 lm/W	Symmetrisk, 110°
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	1 100 lm	4000 K	100 lm/W	Symmetrisk, 110°
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	1 100 lm 1 700 lm 2 200 lm	3000 K 4000 K	100 lm/W	Symmetrisk, 110°
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	1 100 lm 1 700 lm 2 200 lm	3000 K 4000 K	100 lm/W	Symmetrisk, 110°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17 W	Nei
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	17 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Nei
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	11 W	Nei
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	22 W	Nei
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	22 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nei
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ja
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Nei
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Nei
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Nei
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode	Mekanisk støtbeskyttelseskode
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	IP65	IK08
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	IP65	IK08
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IP44	IK03
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	IP44	IK03
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	IP44	IK03
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	IP44	IK03

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek