



# Een kleine en duurzame muurbevestiging in een strak, subtiel ontwerp

## GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

GreenSpace Evo Mini Wallmount is een duurzame wandarmatuur met een strak en subtiel ontwerp. Dat maakt deze wandarmatuur de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini wandarmatuur een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper. Verdere aanpassing van kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

### Voordelen

- Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot

# GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

## Kenmerken

- Te repareren en op te waarden met standaard gereedschap
- Verlaagde CO<sub>2</sub>-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)


## Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

## Maatschets



## Productgegevens



WL322W Up- and downward light effect



WL321W Downward light effect

# GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

## Productgegevens



WL322W Up- and downward light effect



WL321W Downward light effect



WL321W Downward light effect



WL322W Up- and downward light effect

# GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

## Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

## Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>90

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

## Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

## Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	118 lm/W	800 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	123 lm/W	1,000 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	126 lm/W	1,300 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	126 lm/W	1,300 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	138 lm/W	1,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	138 lm/W	2,100 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	136 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	137 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	137 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	136 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	136 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	118 lm/W	800 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	123 lm/W	1,000 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	126 lm/W	1,300 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	126 lm/W	1,300 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	138 lm/W	1,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

## GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement		
		(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	138 lm/W	2,100 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	136 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	137 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	123 lm/W	1,000 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	126 lm/W	1,300 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	126 lm/W	1,300 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	138 lm/W	2,100 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	136 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	137 lm/W	2,600 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	6,7 W	8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	10,3 W
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	8,5 W	8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	10,3 W
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	10,3 W	8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	11,7 W
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	10,3 W	8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	15,3 W
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	11,7 W	8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	19,2 W
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	15,3 W	8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	18,9 W
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	19,2 W	8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	8,5 W
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	18,9 W	8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	10,3 W
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	18,9 W	8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	10,3 W
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	19,2 W	8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	15,3 W
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	19,2 W	8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	19,2 W
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	6,7 W	8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	18,9 W
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	8,5 W			

### Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nee	8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nee	8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Ja

## GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	Ja
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Ja
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	Nee
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	Ja
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nee
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nee
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nee
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Ja


Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nee
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nee
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nee
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Ja
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Nee
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Nee
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Ja
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Nee
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Nee
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Ja

### Eigenschappen behuizing en afmetingen


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Zwart
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	Zwart
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Zwart
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	Zwart
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	Zwart
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Wit
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Wit
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Wit
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Wit
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Wit
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Wit
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Wit
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Wit
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Grijs
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Grijs
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Grijs
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Grijs
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Grijs
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Grijs




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104920




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104909




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104898




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104906




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104905




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104910



Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104921




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104903




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104919


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104924




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104922




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104913




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104902




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104923




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104899



Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104917




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104904




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104901


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104911




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104912




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104914




Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104916



Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104918



Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104915



Polar Normal (separate) - WL320WI -  
910505104908

## GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

