

KeyLine mural

WL350WI



Philips KeyLine Wallmount : applique murale élégante, confortable et adaptable

Découvrez notre nouveau luminaire mural KeyLine ! Fabriqué en aluminium extrudé robuste, ce luminaire est idéal pour éclairer les miroirs des salles de bains. Il est protégé contre les projections d'eau (IP44) et possède des optiques confortables à faible éblouissement. Ce luminaire est équipé d'une technologie LED performante et possède un indice CRI de 90 pour un rendu des couleurs naturel. Avec son design élégant et ses caractéristiques de haute qualité, notre KeyLine est le choix idéal pour vos besoins d'éclairage de salle de bain.

Avantages

- Grande efficacité
- Robuste et étanche
- Confortable, faible éblouissement
- Longue durée de vie

Applications

- Etablissements de santé
- Hôpitaux et centres de soin

Fonctions

- Corps en aluminium extrudé
- Étanchéité IP44, protection IK06
- Longue durée de vie : 50 000 h pour L90, 100 000 h pour L80
- Optique anti-éblouissement et haute brillance efficace (UGR19), livrée avec une déclaration environnementale de produit (DEP)<

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas


garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions




KeyLine Wallmounted-
WL350W

Schéma dimensionnel



WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH



WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH

Détails sur le produit



KeyLine Wallmounted-
WL350W- detail



KeyLine Wallmounted-
WL350W- detail

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Type d'optique	Faisceau semi-intensif
----------------	------------------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Commande intégrée	-
-------------------	---

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1]]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	-

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	WL350W [KeyLine wall mounted]
--------------------------	-------------------------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	1.200 lm	3000 K	116 lm/W	>90
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	1.800 lm	3000 K	116 lm/W	>90
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	1.200 lm	4000 K	126 lm/W	>90
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	1.800 lm	4000 K	126 lm/W	>90
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	1.200 lm	4000 K	132 lm/W	>80
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	1.800 lm	4000 K	128 lm/W	>80
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	1.200 lm	4000 K	133 lm/W	>80
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	1.800 lm	3000 K	128 lm/W	>80

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Oui
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Oui
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Oui
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Oui
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	Non
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	Non
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	Non
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Oui

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3