

KeyLine a parete

WL350WI



Philips KeyLine Wallmount: elegante, confortevole e adattabile lampada da parete

Vi presentiamo la nostra nuova lampada da parete KeyLine! Realizzato in robusto alluminio estruso, è protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IP44 e presenta un'ottica confortevole a basso abbagliamento. L'apparecchio per illuminazione è dotato di efficiente tecnologia LED e ha un fattore di resa dei colori naturali CRI90. Grazie al suo design elegante e alle caratteristiche di alta qualità, la nostra KeyLine è la scelta perfetta per le esigenze di illuminazione in cui si richiede illuminazione da parete

Vantaggi

- Elevata efficienza
- Robusto e impermeabile
- Abbagliamento ridotto
- Lunga durata

Applications

- Settore sanitario
- Ospedali e case di cura

Caratteristiche

- Corpo in alluminio estruso
- IP44, IK06
- Lunga durata: L90 50khrs, L80 100khrs
- Efficiente ottica speculare antiabbagliamento (UGR<19), fornita con Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)


- Il prodotto è IPX0 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente il contesto in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In

questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.


Versions



Disegno tecnico



WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH



WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH

Dati del prodotto



Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Tipo di ottica	Fascio medio
----------------	--------------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Controllo integrato	-
---------------------	---

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento e una gestione termica	Bianco RAL 9003 IP44 [Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1]]

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	-

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto	WL350W [KeyLine wall mounted]
--------------------------	-------------------------------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	1.200 lm	3000 K	116 lm/W	>90
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	1.800 lm	3000 K	116 lm/W	>90
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	1.200 lm	4000 K	126 lm/W	>90
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	1.800 lm	4000 K	126 lm/W	>90
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	1.200 lm	4000 K	132 lm/W	>80
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	1.800 lm	4000 K	128 lm/W	>80
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	1.200 lm	4000 K	133 lm/W	>80
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	1.800 lm	3000 K	128 lm/W	>80

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Sì
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Sì
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Sì
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Sì
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	No
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	No
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	No
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Sì

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

