

LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C



LEDINAIRE – prostě skvělé LED

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Příjemné rozptýlené světlo
- Úspora energie

Applications

- Krytá parkoviště
- Průmyslové haly (do výšky 4 m)
- (Studené) sklady

Vlastnosti


- Robustní (IK08) a voděodolné (IP65) svítidlo
- K dispozici výběr z několika délek a světelných výkonů
- Montážní konzolu lze umístit po celé délce svítidla

Versions


Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof WT060C

Rozměrové výkresy



WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN



WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Detaily o výrobku



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C

Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ne

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Typ optiky	Symetrická

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici

Mechanické a materiály

Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	<5

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm	4000 K	120 lm/W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm	4000 K	120 lm/W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	3 600 lm	6500 K	120 lm/W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	5 600 lm	6500 K	121 lm/W 121 lm/W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3 400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3 400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm	4000 K	123 lm/W 123 lm/W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm	4000 K	120 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W