



LEDINAIRE – απλά κορυφαίο LED

Η σειρά Ledinaire waterproof (WT060) περιλαμβάνει μια επιλογή από δημοφιλή ετοιμοπαράδοτα αδιάβροχα φωτιστικά LED που προσφέρουν τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και προσιτά. Το Ledinaire προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, με προαιρετική δυνατότητα διαμπερούς καλωδίωσης.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διάχυτο άνετο φως
- Εύκολη εγκατάσταση, μέσω εξωτερικού κουμπωτού βύσματος

Applications

- Σκεπαστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Βιομηχανικές αίθουσες (ύψους έως 4 m)
- (Ψυκτικοί) χώροι αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρό (IK08) και αδιάβροχο (IP66) φωτιστικό
- Διατίθενται πολλά μήκη και επίπεδα φωτός
- Η βάση στερέωσης μπορεί να τοποθετηθεί καθ' όλο το μήκος του φωτιστικού

Γενικές πληροφορίες

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J] Με προστασία από βανδαλισμούς]

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	<5

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3.600 lm	4000 K	120 lm/W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3.600 lm	4000 K	120 lm/W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	3.600 lm	6500 K	120 lm/W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2.500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2.500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5.600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5.600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	5.600 lm	6500 K	121 lm/W 121 lm/W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3.400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3.400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8.000 lm	4000 K	123 lm/W 123 lm/W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm	4000 K	120 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

